

**Garant****Adaptor de înlocuire rapidă, cap de frezat cu fixare pe filet pentru piuliță interioară ER 32, Filet M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	319781 M10
GTIN	4062406343729
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- Model din două componente compus din corp de bază și piuliță de strângere de precizie.
- Din oțel pentru scule de înaltă calitate, toate suprafețele funcționale călite și perfecționate.

**Avantaj:**

Sistem de înlocuire rapidă extrem de ușor de utilizat, pentru scule acționate. Pregătiți adaptorul de înlocuire rapidă cu scula și înlocuiți-l folosind scula acționată. Piulița de strângere este sprijinită pe rulmenți cu bile.

Utilizare flexibilă multiplă:

- **Înlocuire simplă și rapidă a adaptorului când se folosește scula acționată.**
- **Recomandat pentru toate sculele acționate provenind de la diferiți producători cu racord cu bușă elastică ER.**

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea prin găurire și frezare în combinație cu sculele acționate cu racord cu bușă elastică ER.

Concentricitate:  $\leq 3$

Ø exterior D: 45 mm

Lungime activă dimensiune A: 12,5 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	12,5 mm
Răcire interioară	da
Concentricitate	≤ 3
Ø exterior D	45 mm
Tip produs	Adaptor cu schimbare rapidă