



## SET DE etriere digitale TESA-CAL IP67 cu tijă rotundă de adâncime, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 150



### Date comandă

Numărul de comandă	405523 150
GTIN	4067263132790
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

- Ghidaj perfect al cursorului pe șină, pentru o deplasare lină și omogenă.
- Construcție robustă pentru durabilitate și stabilitate pe termen lung a rezultatelor.
- Protecție ridicată împotriva prafului și a lichidelor.
- Lizibilitate bună cu scală circulară mare și cu contrast ridicat.
- Durabilitatea mare a bateriei vă scutește de schimbarea frecventă a acesteia.

#### Aplicație:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

### Descriere tehnică

Citire	0,0005 inch
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 ore
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Citire comutabilă	mm / inch
Tijă de adâncime	rotund

Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Celule solare	nu
Decuplare automată	da
Tijă adâncime existentă	da
Lungimea ciocului	40 mm
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Citire	0,01 mm
Comutare Stand-by	da
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Accesorii

Șubler digitalTESA-CAL IP67 cu tijă rotundă de adâncime  
Domeniu de măsurare 150 mm

412759 150