



## SET DE etriere digitale TESA-CAL IP67, domeniu de măsurare 150 mm, Număr de șublere: 150



### Date comandă

Numărul de comandă	405522 150
GTIN	4067263132769
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

- Ghidaj perfect al cursorului pe șină, pentru o deplasare lină și omogenă.
- Construcție robustă pentru durabilitate și stabilitate pe termen lung a rezultatelor.
- Protecție ridicată împotriva prafului și a lichidelor.
- Lizibilitate bună cu scală circulară mare și cu contrast ridicat.
- Durabilitatea mare a bateriei vă scutește de schimbarea frecventă a acesteia.

#### Aplicație:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

### Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Eroare de toleranță	0,03 mm
Comutare Stand-by	da
Lungimea ciocului	40 mm
Citire	0,0005 inch
Tip de baterii	Celulă buton

Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Citire comutabilă	mm / inch
Număr de baterii incluse	1
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Tijă adâncime existentă	da
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 ore
Tijă de adâncime	plat
Decuplare automată	da
Citire	0,01 mm
Celule solare	nu
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Accesorii

Șubler digitalTESA-CAL IP67 Domeniu de măsurare 150 mm

412760 150