



Aparat manual pentru măsurarea forței DFC, Domeniu de măsurare: 500N



Date comandă

Numărul de comandă	479027 500
GTIN	2050002071544
Clasa articolului	47F

Descriere

Execuție:

Aparat universal pentru măsurarea forței cu afișaj color, pentru măsurarea cu precizie a forței de tragere sau de apăsare. Carcasă robustă turnată sub presiune.

- **Afișarea valorii actuale a forței și valorii maxime.**
- **Taste funcționale programabile.**
- **Monitorizarea limitei de toleranță cu afișaj optic și acustic.**
- **Memorie pentru valorile măsurate.**
- **Evaluare statistică a valorilor memorate.**
- **Interfață pentru exportul de date.**
- **Afișaj comutabil între: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Este posibilă transmiterea prin bluetooth a valorilor măsurate.**
- **Valoarea medie a forței în timp.**

Livrare:

Geantă de transport, ștecă de încărcare cu cablu de conexiune USB, accesorii (placă de presiune, cârlig, vârf, pană, canal în V, prelungitor).

Accesorii opționale:

Bancuri de probă manuale Cod 479029.

Descriere tehnică

Lățime	84 mm
Precizia	0,1 %
Rezoluție	0,05 N
Înălțime	42 mm
Lungime	191 mm
Domeniu de măsurare	50 - 450 N
Memorie pentru valori măsurate	99
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Port USB
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Aparat de măsurare a forței