



## Aparat manual pentru măsurarea forței DFC, Domeniu de măsurare: 1000N



### Date comandă

Numărul de comandă	479027 1000
GTIN	2050002071551
Clasa articolului	47F

### Descriere

#### Execuție:

Aparat universal pentru măsurarea forței cu afișaj color, pentru măsurarea cu precizie a forței de tragere sau de apăsare. Carcasă robustă turnată sub presiune.

- **Afișarea valorii actuale a forței și valorii maxime.**
- **Taste funcționale programabile.**
- **Monitorizarea limitei de toleranță cu afișaj optic și acustic.**
- **Memorie pentru valorile măsurate.**
- **Evaluare statistică a valorilor memorate.**
- **Interfață pentru exportul de date.**
- **Afișaj comutabil între: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Este posibilă transmiterea prin bluetooth a valorilor măsurate.**
- **Valoarea medie a forței în timp.**

#### Livrare:

Geantă de transport, ștecă de încărcare cu cablu de conexiune USB, accesorii (placă de presiune, cârlig, vârf, pană, canal în V, prelungitor).

#### Accesorii opționale:

Bancuri de probă manuale Cod 479029.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	100 - 900 N
Lățime	84 mm
Lungime	191 mm
Înălțime	42 mm
Rezoluție	0,1 N
Precizia	0,1 %
Memorie pentru valori măsurate	99
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Port USB
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Aparat de măsurare a forței