

Ansell**Pereche de mănuși, Tip: 11816-09****Date comandă**

Numărul de comandă	ZP5842 11816-09
GTIN	2050001960719
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-816. Mănuși extrem de subțiri și totuși rezistente datorită **tehnologiei de tricatat cu mărimea 18. Durată de viață și rezistență la abraziune crescute** datorită stratului de acoperire de spumă cu FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Fără solvenți și fără substanțe nocive**, certificare conform standardului Oeko-Tex. Se recomandă în special pentru lucrările simple de montaj cu cerințe înalte de precizie, montajul final al electromotoarelor, instalațiilor de aer condiționat, fasciculelor de cabluri.

Standard:

EN 388; EN 420 EN 388:2016 : 4121A

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Tip de mănuși	Mănuși universale
Strat de acoperire	PU / spumă de nitril
Domeniu de utilizare	Precizie
Tehnologie de tricatat	18G
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale