



Pânză bandă pentru metale 41×4115, Dinți per inch: 2/3H



Date comandă

Numărul de comandă	173870 2/3H
GTIN	2050001710192
Clasa articolului	16F

Descriere

Execuție:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Pânză bandă bimetalt ultraperformantă, bandă suport din **oțel pentru arcuri cu un conținut ridicat de crom** și vârfuri de dinți HSS (67 – 69 HRC) din aliaj de colbalt (M42). **Duritate extremă a vârfurilor de dinți, bandă suport flexibilă.**

Aplicație:

Dantură variabilă 0° – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

Dantură variabilă 10° – **Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

Dantură normală 0° – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

Dantură normală 10° – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultați manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

Descriere tehnică

Lungime	4115 mm
Lățime	41 mm
Grosime	1,3 mm
Dantură	combi
Unghi de așchiere	10 grad
Materialul sculei	HSS Co 8
Tip produs	Pânză bandă pentru metale