

**Garant****Alezoare manuale reglabile, Ø DC: 37mm****Date comandă**

Numărul de comandă	160600 37
GTIN	4045197250964
Clasa articolului	110

**Descriere****Execuție:**

Interval amplu de reglare. Ajustare fină cu ajutorul calibrelor-inel sau a unui micrometru extern. Cu porțiuni de atac conică; tăișurile sunt detalonate și rotunjite.

**Descriere tehnică**

Ø nominal D <sub>c</sub>	37 mm
Domeniu de reglare Ø	37 - 45 mm
Pătrat coadă □	20 mm
Lungimea tăișului L <sub>c</sub>	108 mm
Lungimea totală L	325 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	----------------------	----------------

Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții