

Garant
APMT 133504 ER, HB7520, Tip: ALU

Date comandă

Numărul de comandă	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Clasa articolului	21L

Descriere
Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Avans f_z per dinte: 0,15 mm

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ pentru canale complete: 6 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,15 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ la frezare laterală	13 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ pentru canale complete	6 mm
Tip	ST900
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 133504 ER
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare