



Polizor unghiular pneumatic, Tip: 52639



Date comandă

| | |
|--------------------|--------------|
| Numărul de comandă | 079327 52639 |
| GTIN | 616026526396 |
| Clasa articolului | 03R |

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular compact și performant cu monitorizarea turației pentru turație constantă chiar și sub sarcină. **Construcție ergonomică, suplă** pentru o manevrare echilibrată. **Evacuarea aerului uzat este reglabilă la 360°** și are mâner rotativ izolat termic. **Mâner antivibrații** utilizabil în ambele părți.

Suport M14 cu pivot de blocare.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Debit maxim de aer necesar | 1218 l/min |
| Denumirea producătorului | 52639 |
| Greutate | 2,5 kg |
| Vibrație maximă conform EN | 2,3 m/s ² |
| Ø minim al discurilor | 125 mm |
| Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior) | 10 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Zgomot de lucru | 80 dB(A) |
| Turație maximă | 12000 min ⁻¹ |
| Putere de ieșire | 970 W |
| Racord de aer comprimat | 3/8 inch |
| Racord filetat | NPT |
| Tip produs | Polizor unghiular |