

Atlas Copco**Polizor pneumatic drept G2424, Ø buçe elastice 6 mm lung, Tip: S250****Date comandă**

Numărul de comandă	079448 S250
GTIN	7322590019907
Clasa articolului	03R

Descriere**Execuție:**

Polizor drept performant și robust cu funcționare silențioasă. Întrerupătorul de siguranță împiedică pornirea involuntară. Turații maxime optimizate în funcție de utilizare, între **8500 și 25000 1/min.**

Cu arbore lung, îngust, ideal pentru găuriri, lungime 317 mm.

Ø buçe elastice 6mm.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	G2424 S250
Putere de ieșire	900 W
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	13 mm
Greutate	0,96 kg
Debit maxim de aer necesar	870 l/min

Fișă de date

Turație maximă	25000 min ⁻¹
Zgomot de lucru	85 dB(A)
Vibrație maximă conform EN	3,5 m/s ²
Racord de aer comprimat	3/8 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor drept

Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucșă elastică 6 mm	079459 6
---	----------