

**Garant****Bac de protecție neted 3/5, Pentru tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	361143 125
GTIN	4045197809513
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:****3 mm suprafață de reazem.**

Prima treaptă de strângere cu înălțime de 3 mm. A doua treaptă de strângere cu înălțime de 5 mm.

**Execuție text publicitar:**

**Recomandat pentru:** 360405 125MX și 360405 125LX.

**Avantaj:**

**Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.**

**Adaptat pentru:**

Bacuri detașabile Cod 361124 – 361127, Cod 361133 și Cod 361135.

Bacuri în trepte Cod 361295– 361296.

**Descriere tehnică**

Înălțimea bacului h	20 mm
Lungime l <sub>2</sub>	9 mm
Lungime l <sub>1</sub>	9 mm
Înălțime h <sub>1</sub>	15 mm
Lungimea bacului l	12 mm
Înălțime h <sub>2</sub>	17 mm

Lățimea bacurilor b	125 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Xpent1-2
Tip produs	Bacuri de menhină