

Garant**Bac de protecție neted 3/5 acoperit, Pentru tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	361144 125
GTIN	4045197809537
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:****3 mm suprafață de reazem.**

Prima treaptă de strângere cu înălțime de 3 mm. A doua treaptă de strângere cu înălțime de 5 mm.

3 mm suprafață de așezare.

Avantaj:

Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 361124 – 361127, Cod 361133 și Cod 361135.

Bacuri în trepte Cod 361295– 361296.

Descriere tehnică

Înălțime h_2	17 mm
Înălțime h_1	15 mm
Înălțimea bacului h	20 mm
Lungimea bacului l	12 mm
Lungime l_2	9 mm
Lățimea bacurilor b	125 mm

Lungime l ₁	9 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Xpent1-2
Tip produs	Bacuri de menghină