



Polizor unghiular pneumatic, Tip: G2588-230



Date comandă

Numărul de comandă	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Polizoare unghiulare performante, a căror turație de lucru nu scade aproape deloc, chiar și sub sarcină. Starterul de siguranță împiedică pornirea nedorită. Polizor unghiular cu putere de 1700 Watt, proiectat pentru utilizarea dură în condiții grele și putere de îndepărtare ridicată. Manevrare ergonomică. **Suport M14.**

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Greutate	2,4 kg
Vibrație maximă conform EN	7,8 m/s ²
Zgomot de lucru	90 dB(A)
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	16 mm

Debit maxim de aer necesar	2160 l/min
Ø maxim al discurilor	230 mm
Turație maximă	6600 min ⁻¹
Putere de ieșire	1700 W
Denumirea producătorului	G2588-230-M14
Racord de aer comprimat	1/2 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor unghiular