



Polizoare pneumatice drepte, Tip: 53531



Date comandă

Numărul de comandă	079443 53531
GTIN	616026535312
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Dynabrade – Polizor pneumatic drept. Mașină de șlefuit multifuncțională dreaptă, silențioasă, construcție robustă și ergonomică, cu mâner moale. **Polizor drept** performant, cu o turație maximă de **18000 1/min.** Prelungirea robustă, fixă, **din oțel** permite prelucrarea **cu vibrații reduse** a zonelor greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Descriere tehnică

Ø bucsă elastică	6 mm
Zgomot de lucru	84 dB(A)
Greutate	2,2 kg
Turație maximă	18000 min ⁻¹
Denumirea producătorului	53531
Lungime	467 mm
Vibrație maximă conform EN	3,2 m/s ²
Debit maxim de aer necesar	1128 l/min
Putere de ieșire	744 W

Racord de aer comprimat	3/8 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor drept