


LOMU...08ER-GM, PR1225, Dimensiune plăcuță amovibilă: 10

Date comandă

Numărul de comandă	225223 10
GTIN	2050001942029
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tășuri – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 10°, forța de aşchiere este redusă considerabil.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e=0,3 \times D$.

Avans f_z per dinte: 0,06 - 0,25 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOMU...08ER-GM

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,8 mm

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOMU...08ER-GM
Tip	ST1400
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PR1225
Materialul sculei	Carbura

Avans f_z per dinte	0,06 - 0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare