

**Polizor pneumatic drept G2414, Ø buçe elastice 6 mm scurt, Tip: S085****Date comandă**

Numărul de comandă	079447 S085
GTIN	7322590019860
Clasa articolului	03R

**Descriere****Execuție:**

**Polizor drept performant și robust cu funcționare silențioasă.** Întrerupătorul de siguranță împiedică pornirea involuntară. Turații maxime optimizate în funcție de utilizare, între **8500 și 25000 1/min.**

Formă scurtă, lungime 215 mm.

**Ø buçe elastice 6mm.**

**Livrare:**

Inclusiv niplurile necesare.

**Piese de schimb:**

**Seturi de întreținere (truse de service):** la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	G2414 S085
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	13 mm
Greutate	0,78 kg
Putere de ieșire	500 W

## Fișă de date

Zgomot de lucru	70 dB(A)
Turație maximă	8500 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Debit maxim de aer necesar	252 l/min
Racord de aer comprimat	3/8 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor drept

## Accesorii

Bucșă elastică pentru polizor drept Ø bucșă elastică 6 mm	079459 6
---	----------