



## Polizoare pneumatice drepte, Tip: 60051



### Date comandă

Numărul de comandă	079441 60051
GTIN	616026600515
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

**Dynabrade – Polizoare pneumatice drepte.** Mașină de șlefuit multifuncțională dreaptă, silențioasă, construcție robustă și ergonomică, cu mâner moale. **Frână rotor:** După oprire, motorul se oprește în interval de o secundă.

Polizor mic cu acționare prin turbină, fără angrenaj, cu o turație maximă de **60000 1/min.**

Acționare pneumatică în lagăr ceramic, cu **sistem brevetat de monitorizare a turației**, pentru o turație constantă sub sarcină.

#### Aplicație:

**Utilizați numai aer comprimat fără ulei. Nu lubrifiați!**

#### Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

### Descriere tehnică

Zgomot de lucru	78 dB(A)
Lungime	135 mm
Putere de ieșire	75 W
Ø bucsă elastică	3 mm
Denumirea producătorului	60051
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Turație maximă	60000 min <sup>-1</sup>

Debit maxim de aer necesar	228 l/min
Greutate	0,45 kg
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor drept