

**Lacăt de precizie fără butuc, Ø carcasă: 45mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085816 45
GTIN	2050000971969
Clasa articolului	08Q

**Descriere****Execuție:**

Cilindru de blocare de precizie, carcasă nichelată din alamă și mecanism de închidere durificat și cromat, cu blocare dublă. Cu butuc integrat Cod 950050 (nu la Cod 085816) pentru adaptarea / integrarea individuală în sistemul dvs. de închidere existent de la DOM. Posibilitate de echipare individuală cu butuc Cod 950050 în funcție de preferințele dumneavoastră.

**Notă:**

Variantele de butuc pentru echiparea individuală sunt prezentate la Cod 950050 și Cod 950072, **Grupa 95 în catalogul Echipamente și mobilier industrial, volumul 3.**

**Descriere tehnică**

Tip de închidere	Încuietoare cilindrică
Punte întărită	da
Livrare fără inserție	da
Interval numere de închidere	HO 001 - 200 sau cifre pentru sistemul de închidere
Materialul carcasei	Alamă nichelată
Ø carcasă	45 mm

Materialul ramei	Oțel
Recomandat pentru inserții	da
Ø puntei	6 mm
Compatibil pentru sisteme de închidere	da
Punte cu blocare dublă	da
Tip produs	Lacăt