



## Polizoare pneumatice drepte, Tip: 52855



### Date comandă

Numărul de comandă	079441 52855
GTIN	616026528550
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

**Dynabrade – Polizoare pneumatice drepte.** Mașină de șlefuit multifuncțională dreaptă, silențioasă, construcție robustă și ergonomică, cu mâner moale. Creion de șlefuire, drept, reglabil. Motor pneumatic robust recomandat pentru aer comprimat cu conținut de ulei, reglare fără trepte a turației în intervalul 35000 min<sup>-1</sup> – 60000 min<sup>-1</sup>. Comutator de pornire/oprire integrat, funcție de memorare.

#### Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

### Descriere tehnică

Ø bucsă elastică	3 mm
Turație maximă	60000 min <sup>-1</sup>
Greutate	0,61 kg
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Putere de ieșire	75 W
Zgomot de lucru	67 dB(A)
Lungime	114 mm

Debit maxim de aer necesar	170 l/min
Denumirea producătorului	52855
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizor drept