

Garant**Filiere Filet pe stânga, M-LH: M4****Date comandă**

Numărul de comandă	140620 M4
GTIN	4045197083630
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;

Con de atac cu 1 3/4 pași. Cu con de atac pe ambele părți, care facilitează filetarea și ghidează așchiile în direcția de tăiere.

Descriere tehnică

Înălțime	5 mm
Pasul filetului	0,7 mm
Ø exterior	20 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	M4
Tip de filet	M-LH
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe stânga
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		