

**Garant****Filiere Filet pe stânga, M-LH: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	140620 M6
GTIN	4045197083654
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;

**Con de atac cu 1 3/4 pași. Cu con de atac pe ambele părți,** care facilitează filetarea și ghidează așchiile în direcția de tăiere.

**Descriere tehnică**

Pasul filetului	1 mm
Înălțime	7 mm
Ø exterior	20 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	M6
Tip de filet	M-LH
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe stânga
Tip produs	Filiere

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		