

**Garant****Filiere 6g, M: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	140300 M12
GTIN	4045197083166
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil. **≥ M3 cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și ghidarea așchiilor în direcția de tăiere. **Con de atac cu 13/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,75 mm

Ø exterior: 38 mm

Înălțime: 14 mm

**Descriere tehnică**

Înălțime	14 mm
Pasul filetului	1,75 mm
Ø exterior	38 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	M12

Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		