

HOLEX®
Filiere, M: M3,5

Date comandă

Numărul de comandă	140450 M3,5
GTIN	4045197595157
Clasa articolului	12K

Descriere
Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **începând cu M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părți.** Facilitează filetarea și ghidează așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat;** unghi de așchiere cca. 15°.

Tip de filet: M

Unghi al flancurilor: 60 grad

Materialul sculei: HSS E

Standard: EN 22568

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,6 mm

Ø exterior: 20 mm

Înălțime: 5 mm

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,6 mm
Înălțime	5 mm
Ø exterior	20 mm

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	3,5
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta