

**Garant****Filiere 6g, M: M5****Date comandă**

Numărul de comandă	140300 M5
GTIN	4045197083104
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil.  $\geq$  M3 cu con de atac pe ambele părți pentru a facilita filetarea și ghidarea așchiilor în direcția de tăiere. **Con de atac cu 13/4 pași.**

**Descriere tehnică**

Pasul filetului	0,8 mm
Înălțime	7 mm
Ø exterior	20 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	M5
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS

Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		