

**Lubrifiant cu aderență High Speed Chain Oil, Conținut: 500ml****Date comandă**

Numărul de comandă	083062 500
GTIN	5412386057991
Clasa articolului	08E

Descriere**Execuție:**

Lubrifiant rezistent la apă, **puternic adeziv**. Produce o peliculă durabilă de alunecare. Recomandat pentru zonele de ungere deschise cum ar fi lanțuri, transmisii prin roți dințate, lagăre deschise, articulații etc., pentru utilizare la accelerație mare sau în condiții de mediu aspre.

Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

Descriere tehnică

Solubilitate în apă	nedeterminat
Conținut	0,5 l
Punct de aprindere	< 0 °C
Temperatură de autoaprindere	200 °C
Cap de pulverizare	Standard
Culoarea	albastru

Fișă de date

Marcare substanțe periculoase	GHS02: Flacără
Marcare substanțe periculoase	GHS07 Atenție
Execuție	Doză de spray
Tip produs	Lubrifiant