

**Ulei de protecție 3-36, Conținut: 500ml****Date comandă**

Numărul de comandă	083025 500
GTIN	5412386006319
Clasa articolului	08E

Descriere**Execuție:**

Ulei de curățare și protecție pentru suprafețe metalice. Îndepărtează resturile de murdărie, **îndepărtează umiditatea** și formează un strat de protecție subțire. Suprafețele rezultate sunt uniform strălucitoare. Fără silicon, rășină și acizi. Aprobare pentru alimente NSF® H2.

Notă:

Volumul dozei 500 ml (+ 25 %).

Nu se livrează în toate țările. Nu este posibilă livrarea expres. Produse cu fracțiuni de gaz carburant și care au astfel un conținut foarte ridicat de substanță activă de cca. **95%**. Se obține astfel putere maximă.

Descriere tehnică

Clasă de risc	2.1
Conținut	0,5 l
Solubilitate în apă	emulsifiabil
Cap de pulverizare	Standard

Culoarea	albastru-verde
Marcare substanțe periculoase	GHS02: Flacără
Punct de aprindere	78 °C
Punct de fierbere	190 - 250 °C
Vâscozitate dinamică	3,9 mPas
Temperatură de depozitare	15 - 50 °C
Execuție	Doză de spray
Tip produs	Substanță de curățare a sistemului / ulei de curățare