

Garant**Lamă pentru debitare Vario smart, neutru, Lățime de canelare w: 4,1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273570 4,1
GTIN	4062406377335
Clasa articolului	21W

Descriere**Avantaj:**

- **Toate sculele Vario smart se pot combina după preferințe.**
- **Se poate utiliza universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.**
- **Datorită șuruburilor de păsuire, la schimbarea sculei este asigurată o precizie de re poziționare de < 0,02 mm.**

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	4,1 mm
Pentru Ø maxim al piesei	84 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

