

Garant**Suport de plăcuțe Heavy-Duty-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 184/250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274079 184/250
GTIN	4062406378615
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de aşchiere Cod 275021 – 275048.

Aplicație:

În combinație suport de prindere Cod 274006.

Atenție:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

$D_1 = \text{Ø}$ minim pentru 1. Canelare / $D_2 = \text{Ø}$ maxim pentru 1. canelare.

$D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere t_{\max}	120 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	250 mm
Ø minim pentru canelarea 1 D_1	184 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Cheie pentru sistem	da
Lățime de canelare w	8 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

