

**Lacăt de precizie cu butuc, închidere cu cheie comună, Ø carcasă: 45mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085812 45
GTIN	2050000971945
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

Cilindru de blocare de precizie, carcasă nichelată din alamă și mecanism de închidere durificat și cromat, cu blocare dublă. Cu butuc integrat Cod 950050 (nu la Cod 085816) pentru adaptarea / integrarea individuală în sistemul dvs. de închidere existent de la DOM. Posibilitate de echipare individuală cu butuc Cod 950050 în funcție de preferințele dumneavoastră.

Notă:

Variantele de butuc pentru echiparea individuală sunt prezentate la Cod 950050 și Cod 950072, **Grupa 95 în catalogul Echipamente și mobilier industrial, volumul 3.**

Descriere tehnică

Punte cu blocare dublă	da
Materialul ramei	Oțel
Materialul carcasei	Alamă nichelată
Număr de chei	2
Livrare fără inserție	nu
Ø carcasă	45 mm
Interval numere de închidere	HO 001 - 200

Recomandat pentru inserții	da
Tip de închidere	Încuietoare cilindrică
Punte întărită	da
Compatibil pentru sisteme de închidere	da
Ø puntei	6 mm
Închidere	închidere cu cheie comună
Număr lacăte	1
Tip produs	Lacăt