

HOLEX®
Filiere HSS, M× Pasul filetului: 12X1

Date comandă

Numărul de comandă	141060 12X1
GTIN	4045197084361
Clasa articolului	12K

Descriere
Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Tip de filet: MF

Unghi al flancurilor: 60 grad

Materialul sculei: HSS

Standard: EN 22568

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1 mm

Ø exterior: 38 mm

Înălțime: 10 mm

Descriere tehnică

Înălțime	10 mm
Pasul filetului	1 mm
Ø exterior	38 mm

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Dimensiunea filetului	12
Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta