

Garant**Filiere, BSW: W3/16****Date comandă**

Numărul de comandă	141550 W3/16
GTIN	4045197084460
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Aplicație:

Pentru filet Whitworth conform normei BSW BS84 în câmpul de toleranță mediu.

Descriere tehnică

Pasi/inch	24
Ø Filet	4,76 mm
Înălțime	7 mm
Ø exterior	20 mm
Dimensiunea filetului	W3/16
Direcție de tăiere	pe dreapta
Clasa de toleranță	mediu

Tip de filet	BSW
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		