

**Garant**
**Filiere, G: G3/8**


### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 142060 G3/8   |
| GTIN               | 4045197084668 |
| Clasa articolului  | 11K           |

### Descriere

**Execuție:**
**Filieră hexagonală fără con de conducere; pentru refiletare.**
**Aplicație:**
**Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.**

Standard: DIN 382

Pasi/inch: 19

Ø Filet: 16,66 mm

Deschiderea cheii: 41 mm

Înălțime: 14 mm

### Descriere tehnică

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Înălțime              | 14 mm    |
| Deschiderea cheii     | 41 mm    |
| Ø Filet               | 16,66 mm |
| Pasi/inch             | 19       |
| Dimensiunea filetului | G3/8     |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Clasa de toleranță   | A          |
| Direcție de tăiere   | pe dreapta |
| Tip de filet         | G          |
| Unghi al flancurilor | 55 grad    |
| Materialul sculei    | HSS        |
| Standard             | DIN 382    |
| Tip produs           | Filiere    |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | $V_c$ | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte)   | indicat în anumite condiții |       |         |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |       |         |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |       |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |       |         |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | indicat în anumite condiții |       |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | indicat în anumite condiții |       |         |
| CuZn                          | indicat în anumite condiții |       |         |
| Ulei                          | recomandat                  |       |         |
| Uscat                         | indicat în anumite condiții |       |         |