

Garant**Filiere, G: G3/8**

Date comandă

Numărul de comandă	142050 G3/8
GTIN	4045197084606
Clasa articolului	11K

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Aplicație:

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.

Descriere tehnică

Pasi/inch	19
Ø Filet	16,66 mm
Înălțime	14 mm
Ø exterior	45 mm
Dimensiunea filetului	G3/8
Direcție de tăiere	pe dreapta
Clasa de toleranță	A

Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 24231
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		