

Garant
Filiere, G: G3/4


Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 142050 G3/4 |
| GTIN | 4045197084620 |
| Clasa articolului | 11K |

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Aplicație:

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.

Standard: EN 24231

Pasi/inch: 14

Ø Filet: 26,44 mm

Ø exterior: 55 mm

Înălțime: 16 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------|----------|
| Pasi/inch | 14 |
| Înălțime | 16 mm |
| Ø Filet | 26,44 mm |
| Ø exterior | 55 mm |

| | |
|-----------------------|------------|
| Dimensiunea filetelui | G3/4 |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Clasa de toleranță | A |
| Tip de filet | G |
| Unghi al flancurilor | 55 grad |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | EN 24231 |
| Tip produs | Filiere |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |