

Garant**Set de tarozi manuali, neacoperită, MF: 27X2****Date comandă**

Numărul de comandă	130470 27X2
GTIN	4045197067258
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finiție**. Filet rectificat și detalonat în întregime.

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 2181

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 2 mm

Lungimea totală L: 90 mm

Ø cozii D_s: 20 mm

Pătrat coadă □: 16 mm

Ø găurii de centrare: 25 mm

Descriere tehnică

Pas filet	2 mm
Ø Filet	27 mm
Ø găurii de centrare	25 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Lungimea totală L	90 mm

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	16 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 2181
Adâncimea filetului	54 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M27×2
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		

GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții