

**Garant****Filiere, UNC: 5-40**

### Date comandă

Numărul de comandă	142520 5-40
GTIN	4045197084743
Clasa articolului	11K

### Descriere

**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

**Aplicație:**

**Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.**

Clasa de toleranță: 2A

Pasi/inch: 40

Ø Filet: 3,18 mm

Ø exterior: 20 mm

Înălțime: 5 mm

### Descriere tehnică

Ø Filet	3,18 mm
Pasi/inch	40
Înălțime	5 mm
Ø exterior	20 mm

Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	UNC
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Clasa de toleranță	2A
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		