

PRYOR

Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris în oglindă A – Z, &, Înălțimea scrisului: 5mm



Date comandă

Numărul de comandă	085440 5
GTIN	5022044007628
Clasa articolului	08W

Descriere

Execuție:

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Scris în oglindă; adică simbolul marcat apare inversat pe piesă (construcția matrițelor).

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Descriere tehnică

Înălțimea scrisului	5 mm
Grosimea cozii	9,5
Lungimea totală	70 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
-------------------------	-------------