

Garant**Teșitor cu un tăiș 90°, neacoperită, Ø exterior DC: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150050 16
GTIN	4045197085313
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Profil conic detalonat axial-radial pentru debavurare și teșire fără vibrații. Astfel se obține o calitate înaltă a suprafeței prelucrate. Canale late pentru așchii pentru o evacuare optimă a așchiilor. Reascuțire ulterioară fără probleme pe flancul plan al dintelui.

Descriere tehnică

Ø exterior	16 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	56 mm
Număr de dinți Z	1
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	7 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		