

**HOLEX****Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A – Z, &, Înălțimea scrisului: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085455 6
GTIN	4045197344359
Clasa articolului	02A

**Descriere****Execuție:**

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Calitate înaltă, suprafață brunată.

**Aplicație:**

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Notă:**

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Lungimea totală: 70 mm

Grosimea cozii: 9,5

**Descriere tehnică**

Înălțimea scrisului	6 mm
Grosimea cozii	9,5

## Fișă de date

Lungimea totală	70 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

### Accesorii

Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
-------------------------	-------------