

**Filtru 5 μm, Ø filet interior: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080014 1/4
GTIN	4047322129350
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

La cerere, unitate de preparare care se assemblează și poate fi extinsă, după preferință, folosind clipsul de îmbinare.

Unitate de întreținere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

Aplicație:

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

Descriere tehnică

Lungimea totală (L) ca unitate de întreținere din 3 piese	138 mm
Valoare debit la o unitate de întreținere din 3 piese	1150 l/min
Înălțimea (H)	190 mm

Ø filet interior	1/4 inch
Tip produs	Filtru

Accesorii

Recipient din polycarbonat pentru filtre Ø sticlei 33 mm	080024 33
--	-----------