

Magnet plat cu filet interior, Ferită, Ø: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	085915 20
GTIN	2050000965265
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucășă filetată.
- Suprafață galvanizată.
- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicație:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Materialul suprafeței	galvanizat
Ø	20 mm
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Filet	M3 mm
Înălțime	6 mm
Forță de fixare nominală	30 N
Înălțime cu filet	13 mm
Bucășă filetată	da
Greutate	11 g

Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M3	085921 M3
---	-----------