



Ac pneumatic pentru îndepărtarea ruginii, Tip: P2541



Date comandă

Numărul de comandă	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Aparat pneumatic ușor, cu ace pentru îndepărtarea ruginii, pentru îndepărtarea zgurii de sudură, ruginii și vopselei. **Înlocuirea acelor se face fără cheie. Proprietăți puternice de amortizare a vibrațiilor** pentru siguranță mărită la fiecare utilizare.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Lungime	370 mm
Zgomot de lucru	85 dB(A)
Frecvența percuție	40 Hz
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Vibrație maximă conform EN	3,1 m/s ²
Greutate	2,35 kg
Denumirea producătorului	P2541
Debit maxim de aer necesar	480 l/min

Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Ac pentru îndepărtarea ruginii

Accesorii

Set de ace Dimensiune 180 mm	079729 180
------------------------------	------------