

Garant**Tarod de mașină, neacoperită, UNF: 3/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	138000 3/8-24
GTIN	4045197080332
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Model stabil, cu spirală pe dreapta la 20°. HSS-E****Aplicație:****Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.****Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	9,53 mm
Ø găurii de centrare	8,5 mm
Pasi/inch	24
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Ø cozii D _s	7 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Adâncimea filetului	19,06 mm
Pas filet	1,058 mm
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	3/8-24 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	20 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		