

TRICOFLEX

Furtun cu inserție textilă albastru, Soft, PVC, Lungime 50 m, Ø interior al furtunului: 9mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	080036 9
GTIN	3506111047325
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la -15 °C până la 60 °C. Super Nobelair Soft, **deosebit de flexibil datorită tehnologiei Full-Soft** chiar și la temperaturi scăzute. Pentru utilizarea în interior și exterior. Presiune de lucru 15 bari.

Descriere tehnică

Material	Furtun din PVC cu trei straturi, cu ranforsare din fibre de poliester
Interval de temperatură	-15 - 60 °C
Culoarea	albastru
Ø exterior al furtunului	15 mm
Ø interior al furtunului	9 mm
Lungimea furtunului	50 m
Presiune maximă de lucru	15 bar
Caracteristici nume produs	Lungime 50 m

Tip produs

Furtun