



Filtru 5 μm, Ø filet interior: 1/2inch



Date comandă

Numărul de comandă	080014 1/2
GTIN	4047322129367
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

La cerere, unitate de preparare care se assemblează și poate fi extinsă, după preferință, folosind clipsul de îmbinare.

Unitate de întreținere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei și filtru. Domeniul de reglare 0,5 – 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

Aplicație:

Pentru echipamente cu funcționare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS și JWL.

Descriere tehnică

Ø filet interior	1/2 inch
Lungimea totală (L) ca unitate de întreținere din 3 piese	202 mm
Valoare debit la o unitate de întreținere din 3 piese	3100 l/min

Înălțimea (H)	248 mm
Tip produs	Filtru

Accesorii

Recipient din polycarbonat pentru filtre Ø sticlei 53 mm	080024 53
--	-----------