

**Pânză de ferăstrău alternativ, Bimetal, Lungime L / dinți per inch: 550/6****Date comandă**

Numărul de comandă	171100 550/6
GTIN	7311518114428
Clasa articolului	16D

**Descriere****Execuție:**

**Bimetal BAHCO** – O dantură din HSS este sudată cu jet de electroni, în vid, pe o foaie elastică din oțel special. Prin urmare, aceste pânze de ferăstrău dovedesc o **elasticitate extrem de ridicată** la duritate maximă și sunt **foarte rezistente atunci când se lucrează cu avans mare**.

Dantură: normal

Lățime: 45 mm

Grosime: 2,25 mm

Ø orificiului de prindere: 10,5 mm

**Descriere tehnică**

Dinți per inch	6
Lungime L	550 mm
Ø orificiului de prindere	10,5 mm
Lățime	45 mm
Grosime	2,25 mm
Dantură	normal
Materialul sculei	Bimetal
Tip produs	Pânză de ferăstrău pentru mașină

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	----------------------	----------------

Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Uni	recomandat
Umiditate maximă	recomandat