

**Garant****Pânză de ferăstrău alternativ pentru Kasto, HSS, Lungime L / dinți per inch:  
300/6****Date comandă**

Numărul de comandă	171150 300/6
GTIN	4045197095107
Clasa articolului	11R

**Descriere****Execuție:**

**GARANT** – Pânză de debitat din oțel rapid ultraperformant aliat cu molibden **HSS (DMo5)**. Se obțin **performanțe de tăiere deosebit de înalte** datorită menținerii unei duriții ridicate și a tenacității deosebit de mari, ceea ce înseamnă reducerea duratei de debitare și o durabilitate ridicată. Ceaprazuirea de precizie garantează efectuarea unor tăieturi drepte.

**Notă:**

**Special pentru mașinile Kasto** (găurile de fixare excentrice la 38 mm de capătul pânzei).

**Important:** Respectați obligatoriu indicațiile de utilizare aferente pânzelor de debitat.

Dantură: normal

Lățime: 32 mm

Grosime: 2 mm

Ø orificiului de prindere: 8,5 mm

**Descriere tehnică**

Ø orificiului de prindere	8,5 mm
Dinți per inch	6
Lungime L	300 mm
Grosime	2 mm
Lățime	32 mm
Dantură	normal
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Pânză de ferăstrău pentru mașină

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		