

Garant**Debavurator manual 90°, Ø exterior: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150400 25
GTIN	4045197087102
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Teșitor cu trei tăișuri cu mâner ergonomic din plastic. Mâner de forță ușor de manevrat din polipropilenă deosebit de tare și rezistentă la lovire. Datorită structurii speciale a suprafeței, **mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.**

Notă:

Pentru debavurarea și teșirea curată a găurilor. Ideal pentru montaj. Pentru alte debavuratoare manuale consultați grupa 83.

Descriere tehnică

cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	3,8 mm
Lungimea totală	145 mm
Lungimea mânerului	110 mm
Ø exterior	25 mm
Număr de dinți Z	3
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Alu > 10% Si	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		