

## Magnet plat fără filet, Ferită, Ø: 80mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085910 80
GTIN	2050000965098
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

Magnet plat ecranat cu miez magnetic din **ferită dură**.

- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare / lipire și fixare / ținere.

### Descriere tehnică

Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Înălțime	18 mm
Greutate	485 g
Forță de fixare nominală	600 N
Ø	80 mm
Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat